

# MONINAPAPISTOLIITTIMET STANDARD muovi

## Koko HC-D07 muovi

### VALITSE TARPEISIINNE SOPIVA

NRO



KOTELO - SUORA (kaapeliholkki sisältyy)

Kotelo 1x M20	1419255
Kotelo 1x M25	1419256

KOTELO - KULMA (kaapeliholkki sisältyy)



Kotelo 1x M20	1419257
Kotelo 1x M25	1419258

RUNKO - PERUS



Perusrunko ilman kantta	1419265
Perusrunko kannella - urosliittimelle	1419278
Perusrunko kannella - naarasliittimelle	1419277
Perusrunko - kulmamalli	1419266



RUNKO - PINTA-ASENNUS (kaapeliholkki sisältyy)

Pinta-asennuskotelo 1x M20	1419268
----------------------------	---------

LIITIN - NAARAS 3+PE / 4+PE



Naarasliitin - 3+PE - ruuvi	1585223
Naarasliitin - 3+PE - Push-in	1585265
Naarasliitin - 4+PE - ruuvi	1585249
Naarasliitin - 4+PE - Push-in	1585281

LIITIN - UROS 3+PE / 4+PE



Urosliitin - 3+PE - ruuvi	1585210
Urosliitin - 3+PE - Push-in	1585252
Urosliitin - 4+PE - ruuvi	1585236
Urosliitin - 4+PE - Push-in	1585278

# MONINAPAPISTOLIITTIMET EVO muovi

## Koko HC-B muovi

### VALITSE TARPEISIINNE SOPIVA

Koko B6

Koko B10

Koko B16

Koko B24



KOTELO SÄÄDETTÄVÄ TULOKULMA (sivulle tai ylös)

Kotelo - Matala profiili	1407619	1407628		
Kotelo - Korkea profiili (1A)	1407620	1407629	1407643	1407657
Kotelo - Korkea profiili - TWIN (tupla-aukko) (1B)	1420930	1411495	1411496	1411497

RUNKO - PERUS



Perusrunko ilman kantta	1407621	1407634	1407648	1407661
Perusrunko kannella	1407622			

RUNKO - PINTA-ASENNUS



Pinta-asennusrunko - kotelo 2x M32	1407623	1407638		
Pinta-asennusrunko - kotelo 2x M40			1407652	1407665

LIITIN - NAARAS



Naarasliitin - ruuvi	1648128	1648186	1648241	1648306
Naarasliitin - Push-in	1407727	1407729	1407731	1407735

LIITIN - UROS



Urosliitin - ruuvi	1648115	1648173	1648238	1648296
Urosliitin - Push-in	1407728	1407730	1407732	1407736

LÄPIVIENTIHOLKKI (jokaiseen muovikoteloon sopiva)



1 x M20 - 7 mm... 13 mm	1407669	1407669	1407669	1407669
1 x M25 - 9 mm... 17 mm	1407670	1407670	1407670	1407670
1 x M32 - 11 mm... 21 mm	1407671	1407671	1407671	1407671
1 x M40 - 19 mm... 28 mm	1407672	1407672	1407672	1407672



Vähennä varastointikustannuksia

HEAVYCON EVO -teollisuuspistoliittimet ovat innovatiivinen ja taloudellinen ratkaisu moniin sovelluksiin, joissa vaaditaan kestäviä plug-and-play-ratkaisuja. Käännettävät holkkitiivisteet ja bajonettilukitukset vähentävät varastointikustannuksia 70 %.

# VALINTA- OPAS

## TEOLLISUUDEN MONINAPAPISTOLIITTIMET



HEAVYCON

Vertaa ja valitse  
helposti ja nopeasti!



PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11

01300 VANTAA

Puhelin: (09) 350 9020

www.phoenixcontact.fi

# MONINAPAPISTOLIITTIMET

## MINKÄ VALITSEN?

**Voit valita sopivan liitinkokoonpanon helposti ja nopeasti seuraavin askelin:**

- 1 Kuinka monta kytkentäpistettä tarvitsen?
- 2 Virta- ja jännitevaatimukseni?
- 3 Millaisen kotelon tarvitsen?
- 4 Push-in- vai ruuviliitäntä?



### SARJA

	A	B			
Napaluku	3 tai 4	6	10	16	24
Nimellisjännite (V)	230	500	500	500	500
Ruuvi/UT	X	X	X	X	X
Nimellisvirta (A)	24	24	24	20	20
Push-in/PT	X	X	X	X	X
Nimellisvirta (A)	10	16	16	16	16

### HEAVYCON-KOTELO

Koko HC-D	D7	X				
Koko HC-B	B6		X			
	B10			X		
	B16				X	
	B24					X

### OMINAISUUDET

Napaluku ja kotelo	Liitäntätapa	Johdin (mm <sup>2</sup> )	Kuorinta (mm)
3 tai 4 napaa Koko HC-D7	ruuvi/UT	0,5-2,5	5
3 tai 4 napaa Koko HC-D7	Push-in/PT	0,14-1,5	10
6 - 24 napaa Koot HC-B6 - HC-B24	ruuvi/UT	0,5-2,5	8
6 - 24 napaa Koot HC-B6 - HC-B24	Push-in/PT	0,14-2,5	8-10

# MONINAPAPISTOLIITTIMET STANDARD metalli

## Koko HC-D07 - metalli

### VALITSE TARPEISIINNE SOPIVA

	NRO
<b>KOTELO SUORA</b>	
Kotelo - 1x M20	<a href="#">1419229</a>
Kotelo - 1x M25	<a href="#">1419231</a>
Kotelo - 1x PG11	<a href="#">1419232</a>

	NRO
<b>KOTELO KULMA</b>	
Kotelo - 1x M20	<a href="#">1419235</a>
Kotelo - 1x M25	<a href="#">1419236</a>
Kotelo - 1x PG11	<a href="#">1419237</a>

### RUNKO - PERUS

	NRO
Perusrunko ilman kantta	<a href="#">1419249</a>
Perusrunko kannella - urosliittimelle	<a href="#">1419250</a>
Perusrunko kannella - naarasliittimelle	<a href="#">1419251</a>
Perusrunko kulmamalli	<a href="#">1419252</a>

### RUNKO - PINTA-ASENNUKSEEN

	NRO
Pinta-asennus kotelo - 1x M20	<a href="#">1419234</a>
Pinta-asennus kotelo - 1x PG11	<a href="#">1419241</a>

### LIITIN - NAARAS 3+PE / 4+PE

	NRO
Naarasliitin - 3+PE - ruuvi	<a href="#">1585223</a>
Naarasliitin - 3+PE - Push-in	<a href="#">1585265</a>
Naarasliitin - 4+PE - ruuvi	<a href="#">1585249</a>
Naarasliitin - 4+PE - Push-in	<a href="#">1585281</a>

### LIITIN - UROS 3+PE / 4+PE

	NRO
Urosliitin - 3+PE - ruuvi	<a href="#">1585210</a>
Urosliitin - 3+PE - push-in	<a href="#">1585252</a>
Urosliitin - 4+PE - ruuvi	<a href="#">1585236</a>
Urosliitin - 4+PE - push-in	<a href="#">1585278</a>

### LÄPIVIENTIHOLKKI - MUOVI

	NRO
1 x M20 - 6 mm ... 12 mm	<a href="#">1411125</a>
1 x M25 - 11 mm ... 17 mm	<a href="#">1411126</a>

### LÄPIVIENTIHOLKKI - METALLI

	NRO
1 x M20 - 6 mm ... 12 mm	<a href="#">1411163</a>
1 x M25 - 11 mm ... 17 mm	<a href="#">1411165</a>

Phoenix Contact 2021

# MONINAPAPISTOLIITTIMET STANDARD metalli

## Koko HC-B - metalli

### VALITSE TARPEISIINNE SOPIVA

	Koko B6	Koko B10	Koko B16	Koko B24
<b>KOTELO - LÄHTÖ YLÖS</b>				
Kotelo - Matala profiili - 1x M20	<a href="#">1412574</a>	<a href="#">1412620</a>		
Kotelo - Matala profiili - 1x M25	<a href="#">1412575</a>	<a href="#">1412621</a>	<a href="#">1412721</a>	<a href="#">1412778</a>
Kotelo - Matala profiili - 1x M32			<a href="#">1412722</a>	<a href="#">1412779</a>
Kotelo - Korkea profiili - 1x M25	<a href="#">1412566</a>	<a href="#">1412596</a>		
Kotelo - Korkea profiili - 1x M32	<a href="#">1412567</a>	<a href="#">1412597</a>	<a href="#">1412653</a>	<a href="#">1412754</a>
Kotelo - Korkea profiili - 1x M40			<a href="#">1412654</a>	<a href="#">1412099</a>

### KOTELO - LÄHTÖ SIVULLE

	Koko B6	Koko B10	Koko B16	Koko B24
Kotelo - Matala profiili - 1x M20	<a href="#">1412570</a>	<a href="#">1412616</a>		
Kotelo - Matala profiili - 1x M25	<a href="#">1412571</a>	<a href="#">1412617</a>	<a href="#">1412717</a>	<a href="#">1412773</a>
Kotelo - Matala profiili - 1x M32			<a href="#">1412718</a>	<a href="#">1412774</a>
Kotelo - Korkea profiili - 1x M25	<a href="#">1412562</a>	<a href="#">1412592</a>		
Kotelo - Korkea profiili - 1x M32	<a href="#">1412563</a>	<a href="#">1412593</a>	<a href="#">1412649</a>	<a href="#">1412750</a>
Kotelo - Korkea profiili - 1x M40			<a href="#">1412650</a>	<a href="#">1412751</a>

### RUNKO - PERUS

	Koko B6	Koko B10	Koko B16	Koko B24
Perusrunko ilman kantta	<a href="#">1411318</a>	<a href="#">1411322</a>	<a href="#">1411327</a>	<a href="#">1411331</a>
Perusrunko kannella	<a href="#">1411319</a>			

### RUNKO - PINTA-ASENNUKSEEN

	Koko B6	Koko B10	Koko B16	Koko B24
Pinta-asennuskotelo - 2x M20	<a href="#">1412821</a>	<a href="#">1412835</a>		
Pinta-asennuskotelo - 2x M25	<a href="#">1412822</a>	<a href="#">1412836</a>	<a href="#">1412855</a>	<a href="#">1412873</a>
Pinta-asennuskotelo - 2x M32			<a href="#">1412856</a>	<a href="#">1412874</a>

### LIITIN - NAARAS

	Koko B6	Koko B10	Koko B16	Koko B24
Naarasliitin - ruuvi	<a href="#">1648128</a>	<a href="#">1648186</a>	<a href="#">1648241</a>	<a href="#">1648306</a>
Naarasliitin - Push-in	<a href="#">1407727</a>	<a href="#">1407729</a>	<a href="#">1407731</a>	<a href="#">1407735</a>

### LIITIN - UROS

	Koko B6	Koko B10	Koko B16	Koko B24
Urosliitin - ruuvi	<a href="#">1648115</a>	<a href="#">1648173</a>	<a href="#">1648238</a>	<a href="#">1648296</a>
Urosliitin - Push-In	<a href="#">1407728</a>	<a href="#">1407730</a>	<a href="#">1407732</a>	<a href="#">1407736</a>

### LÄPIVIENTIHOLKKI - METALLI

	Koko B6	Koko B10	Koko B16	Koko B24
1 x M20 - 6 mm ... 12 mm	<a href="#">1411163</a>	<a href="#">1411163</a>		
1 x M25 - 11 mm ... 17 mm	<a href="#">1411165</a>	<a href="#">1411165</a>	<a href="#">1411165</a>	<a href="#">1411165</a>
1 x M32 - 15 mm ... 21 mm	<a href="#">1411166</a>	<a href="#">1411166</a>	<a href="#">1411166</a>	<a href="#">1411166</a>
1 x M40 - 19 mm ... 28 mm			<a href="#">1411167</a>	<a href="#">1411167</a>