

M8-VALMISKAAPELIT

M8-valmiskaapelit A-koodaus

Napa-luku	Tyyppi	Suunta	Pituus (metriä)	PUR-vaippa - ei häiriösuojauksesta	PUR-vaippa - häiriösuojauksesta
M8 3-nap.	uros/naara	suora	1,5	1681923	1455285
	naaras/vapaa	suora	3	1669725	1521724
		kulma		1669741	1521779
	uros/vapaa	suora		1681677	1521527
		kulma		1681703	1521672
	naaras/vapaa	suora	5	1669628	1521737
		kulma		1669631	1521782
	uros/vapaa	suora		1681680	1521630
		kulma		1681716	1521685
	naaras/vapaa	suora	10	1694101	1521740
		kulma		1694169	1521795
	uros/vapaa	suora		1693584	1521643
		kulma		1694114	1521698
	uros/naaras	suora	konfiguroitava	1697632	1552052
kulma		1697674		1552081	
M8 4-nap.	uros/naaras	suora	1,5	1682168	1455735
	naaras/vapaa	suora	3	1681855	1521928
		kulma		1681884	1521973
	uros/vapaa	suora		1681790	1521821
		kulma		1681826	1521876
	naaras/vapaa	suora	5	1681868	1521931
		kulma		1681897	1521986
	uros/vapaa	suora		1681800	1521834
		kulma		1681839	1521889
	naaras/vapaa	suora	10	1683484	1521944
		kulma		1694172	1521999
	uros/vapaa	suora		1694143	1521847
		kulma		1694156	1521892
	uros/vapaa	suora	konfiguroitava	1697797	1552094
kulma		1697823		1552120	

M12-IRTOLIITTIMET

M12-irtoliittimet A-koodaus

Napaluku	Liitäntä-tekniikka	Tyyppi	Suunta	Tuotenumero - ei häiriösuojauksesta	Tuotenumero - häiriösuojattu	Kaapelin halkaisija (häiriösuojattu suluissa)
4	push-in	uros	suora	1424657	1424666	4 - 8 mm (4 - 8 mm)
			kulma	1424654	1424667	
		naaras	suora	1424655	1424668	
			kulma	1424656	1424669	
4	veitsi	uros	suora	1641691	1413993	3,5 - 6 mm (5 - 9,7 mm)
		naaras	suora	1641688	1413994	
4	ruuvi	uros	suora	1662528	1693830	4 - 6 mm (4 - 6 mm)
			kulma	1681101	1694279	
		naaras	suora	1681127	1694295	
			kulma	1681143		
5	push-in	uros	suora	1424649	1424658	4 - 8 mm (4 - 8 mm)
			kulma	1424651	1424659	
		naaras	suora	1424652	1424660	
			kulma	1424653	1424661	
5	ruuvi	uros	suora	1663116	1694266	4 - 6 mm (5 - 9,7 mm)
			kulma	1663129	1694282	
		naaras	suora	1662968	1694318	
			kulma	1662984	1430433	
8	veitsi	uros	suora	1424433	1414610	4 - 7 mm (5 - 9,7 mm)
		naaras	suora	1424434	1414611	
	ruuvi	uros	suora	1513334	1511857	6 - 8 mm (6 - 8 mm)
		naaras	suora	1513347	1511860	



Laaja valikoima ilman erikoistyökaluja kytkettäviä pyöröliittimiä verkossamme! Web-koodi #0368

ANTURI- JA TOIMI-LAITEKAAPELOINTI

Suosituimmat
M8- ja M12-pyöröliittimet...



...ja netissä lisää yli 10 000 tuotetta.

QR-koodilla lisätietoa nettisivuilta tai kysy suoraan meiltä!



PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11

01300 VANTAA

Puhelin: (09) 350 9020

www.phoenixcontact.fi

M12-VALMISKAAPELIT

Konfiguroitavat tuotekoodit A-koodaus



Konfiguroitavilla tuotekodeillamme valmistamme valmiskaapelit kuten haluat - valitse itse kaapelityyppi ja mitta, ilman minimi-tilausmäärää. Lisätietoa verkkokoodilla #0564 tai kysy rohkeasti meiltä!

Napaluku	Tyyppi	Suunta	Ei häiriösuojausta	Häiriösuojattu
M12 4-nap.	naaras/vapaa	suora	1696963	1697483
		kulma	1696989	1697496
	uros/vapaa	suora	1696947	1697467
		kulma	1696950	1697470
M12 5-nap.	naaras/vapaa	suora	1697111	1697522
		kulma	1697124	1697535
	uros/vapaa	suora	1697098	1697506
M12 8-nap.	naaras/vapaa	suora	1522613	1522901
		kulma	1522668	1522956
	uros/vapaa	suora	1522532	1522804
		kulma	1522587	1522859


M12-valmiskaapelit A-koodaus

Napaluku	Tyyppi	Suunta	Pituus (metriä)	PUR-vaippa - ei häiriösuojausta	PUR-vaippa - häiriösuojattu
M12 4-nap.	uros/naara	suora	1,5	1668373	1500868
	naaras/vapaa	suora	3	1668111	1682854
		kulma		1668234	1682919
	uros/vapaa	suora	3	1668056	1682618
		kulma		1668179	1682883
	naaras/vapaa	suora	5	1668124	1682867
		kulma		1668247	1682922
	uros/vapaa	suora	5	1668069	1682647
		kulma		1668182	1682896
	naaras/vapaa	suora	10	1683002	1500716
		kulma		1681389	1500729
		suora		1682993	1694389
		kulma		1694457	1500703
	uros/vapaa	suora	konfiguroitava	1697001	1536081
kulma		1697043		1536117	
M12 5-nap.	uros/naaras		1,5	1681606	1500907
	naaras/vapaa		3	1669835	1682948
				1669864	1682977
				1669770	1682744
	uros/vapaa			1669806	1682760
	naaras/vapaa		5	1669848	1682951
				1669877	1682980
				1669783	1682731
	uros/vapaa			1669819	1682773
	naaras/vapaa		10	1683374	1500758
				1694541	1500761
				1683361	1500732
				1694460	1500745
	uros/vapaa		konfiguroitava	1697140	1536120
		1529506		1536159	

Phoenix Contact 2021

M12-valmiskaapelit A-koodaus

Napaluku	Tyyppi	Suunta	Pituus (metriä)	PUR-vaippa - ei häiriösuojausta	PUR-vaippa - häiriösuojattu
M12 8-nap.	uros/naara	suora	1,5	1522697	1522985
	naaras/vapaa	suora	3	1522600	1522875
		kulma		1522639	1522927
	uros/vapaa	suora	3	1522503	1522781
	kulma	1522558		1522820	
	naaras/vapaa	suora	5	1520369	1522888
		kulma		1522642	1522930
	uros/vapaa	suora	5	1522516	1526981
		kulma		1522561	1522833
	naaras/vapaa	suora	10	1520372	1522891
		kulma		1522655	1522943
		suora		1522529	1522794
		kulma		1522574	1522846
	uros/vapaa	suora	konfiguroitava	1522710	1523007
kulma		1551972		1552007	
M12 12-nap.	uros/naaras	suora	3		1402551
	naaras/vapaa	suora	3	1430624	1430132
		kulma		1430666	1430174
	uros/vapaa	suora	3	1430543	1430051
		kulma		1430585	1430093
	naaras/vapaa	suora	5	1430637	1430145
		kulma		1430679	1430187
	uros/vapaa	suora	5	1430556	1430064
		kulma		1430598	1430103
	naaras/vapaa	suora	10	1430640	1430158
		kulma		1430682	1430190
		suora		1430569	1430077
		kulma		1430608	1430116

 Lisätietoa kätevästi web-koodilla kotisivuiltamme. Kirjoita # ja kyseinen numeroyhdistelmä phoenixcontact.fi-sivuston hakukenttään. Jos käytät esitettä sähköisesti, klikkaa hiirellä kyseistä koodia.